

**Garant****Držák upichovacího nože eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273861 20/4
GTIN	4045197582065
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	21,5 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Délka hlavy $L_1$	48 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\max}$	28 mm
Celková délka L	107 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	20 mm

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Upínací šroub Typ 7	279815 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600