

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 110302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2867 110302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Obsah	261364 HB7010-2

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2867 110302