

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelné břitové destičky CCGT na dokončovací práce, HU7315-1, 50 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3802 09T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Obsah	260056 HU7315-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7315-1
Podmínky řezu	kontinuální

Lamač třísek	AF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3802 09T302