

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3510 09T302
GTIN	4067263096146
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Obsah	260148 HB7130-2

Technický list

Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3510 09T302