

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce, 30 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2626 070202
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový radius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Obsah	260363 HBT130
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2626 070202