

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práci, 30 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2626 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Obsah	260378 HBT130
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Povlak	TiCN
Rohový radius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2626 11T304