

**Garant****Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7010-2,  
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2830 09T304 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm       |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm             |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304        |
| Řezný materiál                       | TK                 |
| Hlavní způsob použití                | P                  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 150 - 500 mm/min   |
| Počet kusů                           | 50                 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování        |
| Posuv $f$                            | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,25 mm            |
| Počet výměn/řezání                   | 4                  |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 3,25 mm            |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Obsah          | 260742 HB7010-2                                 |
| Řezný materiál | HB7010-2                                        |
| Podmínky řezu  | kontinuální                                     |
| Lamač třísek   | SS                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2830 09T304