

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3518 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	260359 HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,2 mm

Technický list

Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3518 11T304