

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2836 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,4 mm
Počet kusů	50

Technický list

Obsah	260762 HB7010-2
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2836 09T304