

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na hrubování, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3908 150608
GTIN	4067263092971
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Rohový radius	0,8 mm
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Obsah	250784 HBT020
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3908 150608