

**Garant****Držák upichovacího nože eco, dlouhá stopka, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický popis**

Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\max}$	21 mm
Funkční šířka $L_4$	16 mm
Délka hlavy $L_1$	37 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	97,5 mm
Řada	Eco

Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub Typ 5	279815 5
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600