

**HOLEX®**
**Upínací trn tvar AD, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 12 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	300260 12
GTIN	4045197143846
Třída artiklu	32A

**Popis**
**Provedení:**

S otvorem Balluffchip.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Vnější Ø D: 42 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 12

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub 309900	12
upnutí Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC

## Příslušenství

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep typ &nbsp;B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
	308615 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308812 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308810 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308720 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40