

Garant**Držák upichovacího nože eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273836 25/3L
GTIN	4045197612199
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. $12,5 \times w$ (**hloubka zápichu do 37,5 mm**)

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L_1	54 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Hloubka zápichu t_{max}	37,5 mm
Celková délka L	125,5 mm
Řada	Eco

Maximální Ø	75 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600