

Garant**Držák upichovacího nože eco, dlouhá stopka, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273863 20/3
GTIN	4045197582126
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Funkční šířka L_4	21,5 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu t_{\max}	21 mm
Délka hlavy L_1	36,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	112 mm
Řada	Eco

Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600