

Garant
Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273860 25/3
GTIN	4045197581952
Třída artiklu	21W

Popis
Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	21 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L_1	36,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	108 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	25 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600