

**VBMT 160408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Třída artiklu	25E

Popis

VBMT 160408 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 450 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 450 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení