

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	269005 8
Středové přesazení L ₃	22 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Šroub podložky	269013 2
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	A32S SVQCR/L16
Délka hlavy L ₁	33,5 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500