

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	269005 8
Šroub podložky	269013 2
Délka hlavy L ₁	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Středové přesazení L ₃	27 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
ISO kód držáku	A40T SVUCR/L16
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	39 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 8	269005 8
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500