

LOCTITE**Spojovací produkt, 250 ml, ID výrobce: 648**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083343 648
GTIN	4058093009161
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).

Použití:

Univerzální spárovací prostředek, vysoká odolnost vůči teplotám. Používán především pro ložiska, hřídele atd.

Upozornění:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS05: Poleptání
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení výrobce	LOCTITE 648
Dotyková pevnost za	10 min
Barva	zelená

Minimální moment uvolnění	29 Nm
Plnicí množství	250 ml
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Chemický základ	Uretanmetakrylát
Vlastnost	Fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	tolerující olej
Vhodné pro oblast použití	Hybný nebo nalisovaný spoj
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Dynamická viskozita	450 - 550 mPas
Tvar	kapalný
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Vhodné pro materiál	ocel
Rozsah teplot pro použití	-75 - 180 °C
Bod vzplanutí	93,3 °C
Funkční pevnost dle	3 h
Demontáž	pouze ohřevem
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Atribut názvu produktu	250 ml
Druh produktu	Spojovací produkt