

Garant**Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E typ C, 5 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1358 M36
GTIN	4069515046459
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze **spolehlivě** použít v široké **škále materiálů**. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro **lepší odvod třísek** pro **hluboké** závit. Vysoce výkonný **řezný materiál HSS-E** se zvýšeným **obsahem vanadu** pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizování povrchu**, redukuje se navařování za studena.

Jako číslo: 135805.

Upozornění:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.

Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	108 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Počet břitů Z	4
Obsah	3"
Ø otvoru pod závit	32 mm

Celková délka L	200 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	28 mm
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	4 mm
Rozměr závitu	M36
Závit Ø	36 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P

Technický list

Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG1358 M36