

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2875 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Obsah	261454 HB7035-2
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	50
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2875 110304