

Garant

Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 50 A = 100, Ø trnu d1: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300950 40
GTIN	4045197285430
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákržku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT – Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).

Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	40 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Délka frézovacího trnu L ₄	41 mm

Délka frézovacího trnu L_3 s unášecím kroužkem	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	40
Vnější $\varnothing D$	70 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
$\varnothing$ upnutí D_1	40 mm
Upnutí	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300950-40>