

**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HBT020,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3937 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260378 HBT020
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3937 11T304