

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HBT020, Typ: 110304****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3953 110304 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,4 - 1,5 mm     |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování      |
| Obsah                                | 261386 HBT020    |
| Povlak                               | TiCN             |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm           |
| Počet kusů                           | 50               |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,25 mm          |
| Řezný materiál                       | TK               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 110304      |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití                | P                |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 1,75 mm          |
| Počet výměn/řezání                   | 2                |

## Technický list

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 120 - 330 mm/min                                |
| Řezný materiál                      | HBT020                                          |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek                        | PF                                              |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3953 110304