

Garant**Držák upichovacího nože eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273836 20/3L
GTIN	4045197612182
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. $12,5 \times w$ (**hloubka zápichu do 37,5 mm**)

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	37,5 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy L_1	54 mm
Funkční šířka L_4	21,5 mm
Celková délka L	113 mm
Řada	Eco

Maximální Ø	75 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600