

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3516 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Řezný materiál	TK
Obsah	260359 HB7120-1
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3516 11T304