

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7010-2, Velikost: 160402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2864 160402
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Obsah	261370 HB7010-2
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2864 160402