

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení