

Garant**VCGT 160402, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Třída artiklu	21G

Popis

VCGT 160402 HB7310 Druh: HB7310
Lamač třísek: AM
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Druh	HB7310
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCGT 160402
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení