

Garant**VCGT 110302, Typ: HB7310****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261453 HB7310
GTIN	4045197671547
Třída artiklu	21G

Popis

VCGT 110302 HB7310 Druh: HB7310
Lamač třísek: AM
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Druh	HB7310
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCGT 110302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení