

Garant**VC.T 160404, Typ: CB7010**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261458 CB7010
----------------	---------------

GTIN	4045197671745
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

Popis

VC.T 160404 CB7010 Druh: CB7010

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 240 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	70 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 240 m/min

Vedlejší použití	M
Lamač třísek	SM
Druh	CB7010
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení