

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261454 HB7020
----------------	---------------

GTIN	4045197699824
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

Popis

VC.T 110304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
---------------	-------------------

Rohový rádius	0,4 mm
---------------	--------

Lamač třísek	SM
--------------	----

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
-------------------------------------	-----------------

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
-----------	------------------

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
--------------------	--------------

Hlavní způsob použití	P
-----------------------	---

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení