

**VCGT 110302, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261383 SP4019
GTIN	2050001939500
Třída artiklu	28D

**Popis**

VCGT 110302 SP4019 Druh: SP4019

Lamač třísek: 62

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 440 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 3 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	62
Druh	SP4019

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCGT 110302
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení