

Garant**Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270820 28
GTIN	4045197370686
Třída artiklu	21J

Popis**Provedení:**

- **Maximální stabilita řezných hran, díky silné a negativní vyměnitelné břitové destičce.**
- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Nejvyšší přesnost výměny díky přesnému slinování a přesnému broušení.**
- **Kompatibilní s jinými výrobci následujících velikostí destiček:**

Vel. 9,3 (L), 2 břity: 5 mm (IC).**Destička s plným profilem 55°** pro vnitřní závit dle normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Třída tolerance Medium Class A. Vnitřní Ø je řezán současně.**Technický popis**

Počet chodů/palec	28
Řezný materiál	TK
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil

Typ	HB7010
Druh závitů	BSW
Druh závitů	BSP
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	BSP-LH
Druh závitů	G
Druh závitů	G-LH
Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	2,42 mm
Velikost destičky L	9,3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		

mokrý max.	vhodný
suchý	omezené použití