

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A  
= 100, Ø trnu d1: 32mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301030 32
GTIN	4045197285676
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

**Technický popis**

Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	24 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Ø trnu d <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Vnější Ø D	78 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Tažný čeptyp B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
	308615 40

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm

309840 32

Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308830 40