

HOLEX®
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu tvar A, SK 40 A = 100, Ø trnu d1: 40 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300880 40
GTIN	4045197145451
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem Balluffchip.

Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600; 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, speciální klíč č. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 6 μm

Vnější Ø D: 70 mm

Délka frézovacího trnu L₃ s unášecím kroužkem: 27 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 41 mm

Náhradní utahovací šroub frézy 309860: 40

Náhradní unášecí kroužek 309870: 40

Vhodný speciální klíč 309840: 40

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	27 mm
Vhodný speciální klíč 309840	40
Náhradní utahovací šroub frézy 309860	40
Délka frézovacího trnu L ₄	41 mm
Ø trnu d ₁	40 mm
Náhradní unášecí kroužek 309870	40
Vnější Ø D	70 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 40 mm	309870 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40