


**Garant****Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky L: 16/16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

**Rozsah dodávky:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka  $L_4$ : 16 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 27 mm

Celková délka L: 74 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku: 279810 2

Podložka 1,5°: 272610 1,5

Svěrný šroub pro podložku: 279824 1

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	16 mm
Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Velikost stopky	16 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2

Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Podložka 1,5°	272610 1,5
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Celková délka L	74 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub	272500
Šroubek pro podložku	272540
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupně	272610 1,5
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500