


**DCMW 11T302, KBN25M, Typ: MET**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265682 MET
GTIN	4960664529216
Třída artiklu	25H

**Popis**
**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 180 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 180 m/min
Provedení řezných hran	MET
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Typ	KBN25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMW 11T302
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	omezené použití		
suché	vhodný		