


Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky L: 20/16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 20 mm

Délka hlavy L_1 : 30 mm

Celková délka L: 89 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku: 279810 2

Podložka 1,5°: 272610 1,5

Svěrný šroub pro podložku: 279824 1

Technický popis

Délka hlavy L_1	30 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Podložka 1,5°	272610 1,5

Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	89 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub	272500
Šroubek pro podložku	272540
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupně	272610 1,5