

Garant

Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 40 A = 130, Ø trnu d1: 27mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300885 27
GTIN	4045197285218
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT – Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).

Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	21 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	33 mm
Ø trnu d ₁	27 mm

Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Vnější Ø D	48 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Upínací Ø D ₁	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 40 mm	309870 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40

Unášecí kroužek Pro Ø trnu 27 mm	309870 27
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40