

**Garant**

**Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 50 A = 55, Ø trnu d1: 16mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300930 16     |
| GTIN           | 4045197285348 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákržku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**GARANT** – Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).

### Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

### Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

## Technický popis

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Vhodný speciální klíč č. 309840       | 16    |
| Ø trnu d <sub>1</sub>                 | 16 mm |
| Náhradní unášecí kroužek č. 309870    | 16    |
| Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub> | 27 mm |

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Délka frézovacího trnu $L_3$ s unášecím kroužkem  | 17 mm                             |
| Délka vyložení rozměr A                           | 55 mm                             |
| Vnější Ø D                                        | 32 mm                             |
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16                                |
| Ø upnutí $D_1$                                    | 16 mm                             |
| Upnutí                                            | SK 50 A = 55                      |
| Norma                                             | DIN 6358                          |
| Norma pro upínání                                 | ISO 7388-1                        |
| Tvar                                              | ADB                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách                   | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost                                 | ≤ 5 µm                            |
| Strategie obrábění                                | HPC                               |
| Druh produktu                                     | Upínací trn pro frézy             |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300930-16>