

**HOLEX®****Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu tvar A, SK 40 A = 100, Ø trnu d1: 27 mm**

## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300880 27
GTIN	4045197145437
Třída artiklu	32A

## Popis

### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem Balluffchip.

### Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600; 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, speciální klíč č. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>

Obvodová házivost: ≤ 6 μm

Vnější Ø D: 48 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>3</sub> s unášecím kroužkem: 21 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>4</sub>: 33 mm

Náhradní utahovací šroub frézy 309860: 27

Náhradní unášecí kroužek 309870: 27

Vhodný speciální klíč 309840: 27

## Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy 309860	27
Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	21 mm
Náhradní unášecí kroužek 309870	27
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	33 mm
Vhodný speciální klíč 309840	27
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 40 mm	309870 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep typ &nbsp;B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 27 mm	309870 27
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
	308812 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné  
pro strmé kužely 40 SK

Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný  
Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40