

**Nástrojový upínač Densimet pro frézy se závitem, Ø d = 16 mm, Závít M ×
Lcelk.: M8X88****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301345 M8X88
GTIN	4045197439307
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Materiálová vlastnost tlumící vibrace.**
- **Tolerance stopky h6.**

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.

vnitřní chlazení: ano

Kmitání: Tlumený

Otvor Ø D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Užitečná délka L₁: 40 mm

Technický popis

Ø D ₂	14 mm
Užitná délka L ₁	40 mm
Závít M	M8X88
Otvor Ø D ₁	8,5 mm
Upnutí	Ø d = 16 mm
Stopka Ø d	16 mm
vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené

