

**Nástrojový upínač Densimet pro frézy se závitem, Ø d = 32 mm, Závit M ×
Lcelk.: M16X160****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301356 M16X160
GTIN	4045197439390
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Materiálová vlastnost tlumící vibrace.**
- **Tolerance stopky h6.**

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.

vnitřní chlazení: ano

Kmitání: Tlumený

Otvor Ø D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Užitečná délka L₁: 100 mm

Technický popis

Ø D ₂	30 mm
Užitná délka L ₁	100 mm
Závit M	M16X160
Otvor Ø D ₁	17 mm
Upnutí	Ø d = 32 mm
Stopka Ø d	32 mm
vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené

