



Nástrojový upínač Densimet pro frézy se závitem, Ø d = 32 mm, Závit M × Lcelk.: M16X260



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	301356 M16X260
GTIN	4045197439406
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- **Materiálová vlastnost tlumící vibrace.**
- **Tolerance stopky h6.**

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.

vnitřní chlazení: ano

Kmitání: Tlumený

Otvor Ø D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Užitečná délka L₁: 200 mm

Technický popis

Závit M	M16X260
Užitná délka L ₁	200 mm
Ø D ₂	30 mm
Otvor Ø D ₁	17 mm
Upnutí	Ø d = 32 mm
Stopka Ø d	32 mm
vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené

