

Garant**Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302038 16
GTIN	4045197602442
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Technický popis

L ₂	45 mm
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Závit M	M12×1
Hmotnost	1,4 kg

Upínací Ø D ₁	16 mm
Užitná délka L ₁	61,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40