

Garant**Upichovací destička střední obrábění, CU7025, Šířka zápichu w: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273730 6
GTIN	4045197579249
Třída artiklu	21J

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šířka zápichu w	6 mm
Posuv f	0,13 - 0,33 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,2 - 3,3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7025
Rohový radius R	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		