

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 50 krátký, Ø trnu d1: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301090 50
GTIN	4045197285775
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Uťahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	50 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	50
Vhodný speciální klíč č. 309840	50
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	30 mm

Vnější Ø D	120 mm
Ø upnutí D ₁	50 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/301090-50>