

**Garant****Tepelný upínač s čelními chladicími tryskami, SK 40 ultra krátký, Ø upnutí D1: 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	302230 16
GTIN	4045197467676
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Žáruvzdorná ocel.
- Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

**Ultrakrátké provedení**, pro vyšší stabilitu a větší odolnost proti vibracím.

S **otvory pro přívod chlazení** a uzavíratelnými závitmi.

Otvory chladicího kanálu u upínacího Ø D1: 3, 4 a 5 mm nelze uzavřít.

Díky tomu delší životnost nástrojů a vysoká kvalita povrchů. Bez šroubu pro délkové nastavení.

### Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

### Upozornění:

Není možné nastavení délky.

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	65 mm
-------------------------	-------

Ø upnutí D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Vnější Ø D	37 mm
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Upnutí	SK 40 ultra krátký
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302230-16>