



## Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302052 12
GTIN	2050001653215
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

#### Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

#### Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

### Technický popis

Hmotnost	3,3 kg
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	40 mm

Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Závit M	M10×1
Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Vhodné redukční pouzdro	302140; 302135
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50